

**Ändfräsdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorndiameter d₁: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303027 16
GTIN	4062406231057
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	16
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
utkragningsslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn