

**Kombidorn Form A, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302957 32
GTIN	4062406231040
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	32
utkragningslängd A-mått	100 mm
Lös medbringarring nr 309870	32
Utvändig-Ø D	58 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32

Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs