

Garant**12-kantshylsa 1/4 tum, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	630929 14
GTIN	4062406231156
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3. Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: Nr 630932; HOLEX: Nr 630962).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	14 mm
Ø utgångssidan	19,6 mm
Längd	25 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats