

**Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 12 mm, Gänga M × Längd L1: M5X20****Beställningsdata**

Ordernummer	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i Weldonhållare.

Invändig: ja

Håldiameter  $D_1$ : 5,5 mm

Ø  $D_2$ : 10 mm

totallängd L: 65 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 20 mm

$L_2$ : 5 mm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	20 mm
Ø $D_2$	10 mm
Håldiameter $D_1$	5,5 mm
totallängd L	65 mm
$L_2$	5 mm
fäste	Ø d = 12 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga