

PRYOR

Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085430 10
GTIN	5022044005181
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

typhöjd	10 mm
totallängd	89 mm
skafttjocklek	14,3

Produktslag

Handslagstempel

TillbehörLösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/T mm

085431 10/T

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/V mm

085431 10/V

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/L mm

085431 10/L

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/S mm

085431 10/S

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/R mm

085431 10/R

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/Z mm

085431 10/Z

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/U mm

085431 10/U

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/I mm

085431 10/I

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/B mm

085431 10/B

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/W mm

085431 10/W

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/N mm

085431 10/N

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/X mm

085431 10/X

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/G mm

085431 10/G

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/F mm

085431 10/F

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
10/J mm

085431 10/J

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/O mm	085431 10/O
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/P mm	085431 10/P
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/E mm	085431 10/E
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/D mm	085431 10/D
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/H mm	085431 10/H
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/A mm	085431 10/A
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/Y mm	085431 10/Y
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/M mm	085431 10/M
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/C mm	085431 10/C
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/& mm	085431 10/&
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/Q mm	085431 10/Q
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 10/K mm	085431 10/K