

Garant**GARANT Master Mute borrhågskaft Vibrationsdämpande, 11×D, System/
skaft-Ø: GL/16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 264870 GL/16 |
| GTIN | 4062406231415 |
| Artikelklass | 29E |

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + mittförskjutning L_3 skärhuvud.

Bekväm borrhågsorientering med hjälp av svarshuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: GL

totallängd L: 204 mm

icke monterbart område S: 85 mm

rekommenderad spännlängd: 64 mm

Montageskruvsats: 269026 1

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|----------------|
| icke monterbart område S | 85 mm |
| rekommenderad spännlängd | 64 mm |
| System | GL |
| Montageskruvsats | 269026 1 |
| totallängd L | 204 mm |
| passande utbytesskärhuvuden | 264830; 264831 |

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Master Mute |
| Invändigt svarvdjup upp till | 11xD |
| Svängning | dämpad |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |