

Garant**GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 11×D, System/
skaft-Ø: DM/40****Beställningsdata**

Ordernummer	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Artikelklass	29E

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: DM

totallängd L: 528 mm

icke monterbart område S: 196 mm

rekommenderad spännlängd: 160 mm

Montageskruvsats: 269026 3

Teknisk beskrivning

icke monterbart område S	196 mm
rekommenderad spännlängd	160 mm
System	DM
Montageskruvsats	269026 3
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
totallängd L	528 mm

passande utbytesskärhuvuden	264838; 264839
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	11xD
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare