

Garant**GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 8xD, System/
skaft-Ø: DM/50****Beställningsdata**

Ordernummer	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Artikelklass	29E

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: DM

totallängd L: 518 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 5 mm

icke monterbart område S: 179 mm

rekommenderad spännlängd: 200 mm

Montageskruvsats: 269026 3

Teknisk beskrivning

icke monterbart område S	179 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	5 mm
rekommenderad spännlängd	200 mm
System	DM
Montageskruvsats	269026 3
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
Högtryckskopplingslang	269207

totallängd L	518 mm
passande utbytesskärhuvuden	264838; 264839
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

Tillbehör

Sats med fästskruvar Typ 3	269026 3
----------------------------	----------