

**Garant****GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 8xD, System/  
skaft-Ø: QC/32****Beställningsdata**

Ordernummer	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Artikelklass	29E

**Beskrivning****leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$  skaftdiameter + H + mittförskjutning  $L_3$  skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 320 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm

icke monterbart område S: 124 mm

rekommenderad spännlängd: 128 mm

Montageskruvsats: 269026 1

**Teknisk beskrivning**

Centrumförskjutning H grundstomme	6 mm
icke monterbart område S	124 mm
System	QC
rekommenderad spännlängd	128 mm
Montageskruvsats	269026 1
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
Högtryckskopplingslang	269207

totallängd L	320 mm
passande utbytesskärhuvuden	264834; 264835
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare