

**Garant****GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, 11×D, System/  
skaft-Ø: QC/20****Beställningsdata**

Ordernummer	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Skaftet hårdmetallförstärkt.

**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 260 mm

icke monterbart område S: 119 mm

rekommenderad spännlängd: 80 mm

Montageskruvsats: 269026 1

**Teknisk beskrivning**

System	QC
icke monterbart område S	119 mm
rekommenderad spännlängd	80 mm
Montageskruvsats	269026 1
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
Högtryckskopplingslang	269207

totallängd L	260 mm
passande utbytesskärhuvuden	264834; 264835
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	11×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare