

**Garant**
**GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 11×D, System/  
skaft-Ø: QC/25**

**Beställningsdata**

Ordernummer	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Artikelklass	29E

**Beskrivning**
**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$  skaftdiameter + H + mittförskjutning  $L_3$  skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 330 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 2,5 mm

icke monterbart område S: 125 mm

rekommenderad spännlängd: 100 mm

Montageskruvsats: 269026 1

**Teknisk beskrivning**

icke monterbart område S	125 mm
rekommenderad spännlängd	100 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	2,5 mm
System	QC
Montageskruvsats	269026 1
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208

totallängd L	330 mm
passande utbytesskärhuvuden	264834; 264835
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	11×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare