

Garant**GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 11×D, System/
skaft-Ø: QC/32****Beställningsdata**

Ordernummer	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Artikelklass	29E

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 416 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm

icke monterbart område S: 151 mm

rekommenderad spännlängd: 128 mm

Montageskruvsats: 269026 1

Teknisk beskrivning

Centrumförskjutning H grundstomme	6 mm
icke monterbart område S	151 mm
System	QC
rekommenderad spännlängd	128 mm
Montageskruvsats	269026 1
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208

totallängd L	416 mm
passande utbytesskärhuvuden	264834; 264835
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	11×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare