

**Garant****eco-grundhållare, Skafthöjd h: 25mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273893 25
GTIN	4062406352059
Artikelklass	21W

## Beskrivning

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

## Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	25 mm
totallängd $L_{tot}$	90 mm
Invändig	ja
för bladhöjd $h_5$	26 mm
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14
Produktslag	Grundhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 14	279815 14
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500