

Garant**eco-grundhållare, Skafthöjd h: 20mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273894 20
GTIN	4062406231538
Artikelklass	21W

Beskrivning

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	20 mm
totalängd L_{tot}	78 mm
Invändig	ja
för bladhöjd h_5	32 mm
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14
Produktslag	Grundhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 14	279815 14
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500