

Garant**eco-grundhållare, Skafthöjd h: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273894 25
GTIN	4062406352073
Artikelklass	21W

Beskrivning

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	25 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Invändig	ja
för bladhöjd h_5	32 mm
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14
Produktslag	Grundhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 14	279815 14
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500