

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: GL/10****Beställningsdata**

Ordernummer	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264866, 264870 och 264874.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: GL

Skaft / storlek: 16 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCR

Passande vändskär: CC..0602..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 20 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 11 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	15,4 mm
--------------	---------

Anliggningsvinkel	95 grad
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Skaft / storlek	16 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Vändskärsskruv	269028 38
System	GL
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	20 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

---

## Tillbehör

Skrivsats för vändskär Typ 38	269028 38
-------------------------------	-----------