

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: GL/11****Beställningsdata**

Ordernummer	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264866, 264870 och 264874.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: GL

Skaft / storlek: 16 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDUCR

Passande vändskär: DC.. 0702..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 20 mm

Mittförsjutning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	16 mm
--------------	-------

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Vändskärsskruv	269028 38
System	GL
Mittförsjutning L_3	11 mm
Skaft / storlek	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCR
Anligningsvinkel	93 grad
Passande vändskär	DC.. 0702..
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Skrusats för vändskär Typ 38	269028 38
------------------------------	-----------