

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: GL/11****Beställningsdata**

Ordernummer	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264866, 264870 och 264874.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: GL

Skaft / storlek: 16 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDUCL

Passande vändskär: DC.. 0702..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 20 mm

Mittförskjutning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	11 mm
------------------------	-------

Skaft / storlek	16 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
System	GL
Serie	Master Mute
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCL
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
totallängd L	16 mm
Vändskärsskruv	269028 38
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Skrusats för vändskär Typ 38	269028 38
------------------------------	-----------