

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0–9, typhöjd: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085420 5
GTIN	5022044006782
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Spegelskrift**, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämpel under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämpel under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

typhöjd	5 mm
totallängd	70 mm

skafttjocklek	9,5
Produktslag	Handslagstämpel

---

## Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------