

Garant**Spännblock, utliggning A: 47mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370143 47
GTIN	4062406233136
Artikelklass	31K

Beskrivning**Fördel:**

- **Kompakt utförande, smuts- och spånavvisande.**
- **Höjdskala som medger snabb förinställning av fastspänningshöjden.**
- **Tryckplattan är oförlorbart monterad. Tryckplattadaptrarna fästs med hjälp av magnetinsats.**
- **Enkel montering möjlig genom spännarmen.**

Material:

Hölje och tryckarm av seghärdat stål.

leveransinnehåll:

Kompaktspännback, spårblock för bredd 14 mm och skruv M12.

Specialtillbehör:

Tryckplattsats nr 370148.

Teknisk beskrivning

spännhöjd S	0 - 90 mm
utliggning A	47 mm
längd L	95 mm

bredd B	40 mm
höjd H	81 mm
maximalt vridmoment	105 Nm
maximal spännkraft	16 kN
för gänga M	M12
Produktslag	Spännblock

Tillbehör

Förhöjningsblock för kompaktspännback höjd H 80 mm	370146 80
Tryckplattsats, 3 delar Typ 3	370148 3