

Garant**Spännblock, utliggning A: 67mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370143 67
GTIN	4062406233143
Artikelklass	31K

Beskrivning**Fördel:**

- **Kompakt utförande, smuts- och spånavvisande.**
- **Höjdskala som medger snabb förinställning av fastspänningshöjden.**
- **Tryckplattan är oförlorbart monterad. Tryckplattadaptrarna fästs med hjälp av magnetinsats.**
- **Enkel montering möjlig genom spännarmen.**

Material:

Hölje och tryckarm av seghärdat stål.

leveransinnehåll:

Kompaktspännback, spårblock för bredd 14 mm och skruv M12.

Specialtillbehör:

Tryckplattsats nr 370148.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	105 Nm
utliggning A	67 mm
maximal spännkraft	12 kN

längd L	95 mm
bredd B	40 mm
höjd H	81 mm
spännhöjd S	0 - 100 mm
för gänga M	M12
Produktslag	Spännblock

Tillbehör

Tryckplattsats, 3 delar Typ 3	370148 3
Förhöjningsblock för kompaktspännback höjd H 80 mm	370146 80