

 Atlas Copco

Borrmaskin (tryckluft), Typ: D2116RQ



Beställningsdata

Ordernummer	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø. Kraftfull serie borrmaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borring upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrarspånen virvlar upp. Med snabbchuck. Inklusive omkopplingsventil för **höger/vänstergång** (för användning som skruvdragare eller gängtapp).

leveransinnehåll:

Med **snabbchuck**.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	600 l/min
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
vikt	1 kg
axeffect	250 W
bullernivå	82 dB(A)
maximalt varvtal:	0 - 2400 min ⁻¹

spännvidd snabbchuck	1,5 - 10 mm
tillverkarens beteckning	D2116RQ
Längd	211 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Borrmaskin