

**HOLEX****Gängsnitt HSS-E, MF: 16X1,5****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 141075 16X1,5 |
| GTIN         | 4062406233778 |
| Artikelklass | 12K           |

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 14 mm

**Teknisk beskrivning**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| stigning      | 1,5 mm    |
| Utvändig Ø    | 45 mm     |
| gänga         | M16x1,5   |
| höjd          | 14 mm     |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Gängtyp      | MF        |
| Flankvinkel  | 60 grad   |
| Skärmaterial | HSS E     |
| Norm         | EN 22568  |
| Skärriktning | Höger     |
| Produktslag  | Gängsnitt |

### Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig |                |         |
| Olja                          | lämplig        |                |         |
| torrt                         | mindre lämplig |                |         |