

**Gängsnitt HSS, MF: 12X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	141070 12X1,5
-------------	---------------

GTIN	4062406233495
------	---------------

Artikelklass	12K
--------------	-----

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

Teknisk beskrivning

höjd	10 mm
------	-------

stigning	1,5 mm
----------	--------

gänga	M12x1,5
-------	---------

Toleransklass	DIN 13 6g
---------------	-----------

Utvändig Ø	38 mm
------------	-------

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		