



Gängsnitt, M: M4



Beställningsdata

Ordernummer	140460 M4
GTIN	4062406233334
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,7 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

höjd	5 mm
stigning	0,7 mm
gänga	M4
Utvändig Ø	20 mm
Toleransklass	DIN 13 6g

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		