

**Gängsnitt HSS, MF: 16X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	141070 16X1,5
GTIN	4062406233518
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

gänga	M16x1,5
stigning	1,5 mm
Utvändig Ø	45 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
höjd	14 mm

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		