

**Gängsnitt, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	140460 M5
GTIN	4062406233341
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,8 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 7 mm

**Teknisk beskrivning**

gänga	M5
höjd	7 mm
Utvändig Ø	20 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	0,8 mm

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		