



## Gängsnitt HSS-E, MF: 12X1



### Beställningsdata

Ordernummer	141075 12X1
GTIN	4062406233716
Artikelklass	12K

### Beskrivning

#### Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

### Teknisk beskrivning

höjd	10 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
Utvändig Ø	38 mm
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		