

**FLEX****Polermaskin, Typ: PE14-118****Beställningsdata**

Ordernummer	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Artikelklass	03S

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mikroprocessorelektronik: steglöst förval av varvtal, konstanthållning av varvtal med hjälp av varvräknare, överlastskydd, återstartspärr och temperaturövervakning.**
- **Kraftfull 1400 W-motor med högkapacitetsfläkt för optimal kylning.**
- **Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Det gör det möjligt att styra maskinen säkert i alla lägen.**
- **Handtagsmantel: ergonomiskt formad med SoftGrip.**
- **Gasgivarkontakt som ger en långsam och känslig start (startvarvtal på steg 1 (250/min)) och spärr för kontinuerlig gång.**
- **Optimerad luftstyrning som ger bästa möjliga kylning av motor och växel. Ingen störande frånluft för användaren.**
- **Med gummerad avläggsyta för säkra avlägg**

**Användningsdata:**

Speciellt för bearbetning av stora vågräta och lodräta ytor. För områdena fordonsindustri, sjöfart, flyg. Polerad med extremt lågt varvtal och stort vridmoment t.ex. för värmekänsliga ytor.

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	PE 14-1 180
vikt	2,3 kg

effektförbrukning	1400 W
varvtalsområde	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Bredd	117 mm
kabellängd	4 m
verktygsfäste	M 14
Längd	405 mm
maximal polerverktygs-Ø	250 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Polerare