

**Garant****Batteridrivnen LED-strålkastare, Typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	081444 2000
GTIN	4062406232887
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

Batteridrivnen LED-strålkastare med robust aluminiumhölje för daglig användning i krävande omgivning.

- **Högljuddens-COB LED-moduler.**
- **Dimbar i 5 steg från 10 till 100 %.**
- **Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.**
- **Lampfot med integrerat 10 mm hål för montering på vanligen förekommande stativ.**

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive USB-laddningskabel och nätadapter.

**Teknisk beskrivning**

ATEX-zon	ingen
Batterityp	Litiumjon

IP-skyddsklass	IP 67
Batterispänning	7,3 V
brinntid	2 - 20 h
Belysning	LED-modul
totalhöjd	163 mm
totallängd	163 mm
total bredd	63 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	4 Ah
vikt	790 g
ljusflöde	200 - 2000 lm
Produktslag	Strålkastare

## Tillbehör

Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 3	081434 3
Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 4	081434 4
Litiumjonbatteri batterikapacitet 4000 mAh	081431 4000
USB-laddare Typ CABLE	081455 CABLE
USB-laddare Typ CHARGER	081455 CHARGER
Ersättningslins med tätning Typ 1	081454 1