

Garant**Batteridreven LED-strålkastare, Typ: 3000****Beställningsdata**

Ordernummer	081445 3000
GTIN	4062406232894
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Batteridreven LED-strålkastare med robust aluminiumhölje för daglig användning i krävande omgivning.

- **Höglapacitets-COB LED-moduler.**
- **Dimbar i 5 steg från 10 till 100 %.**
- **Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.**
- **Lampfot med integrerat 10 mm hål för montering på vanligen förekommande stativ.**

Flexibelt användbar. För batteri- eller nät drift.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridreven

vikt	1720 g
batterikapacitet	4,4 Ah
totallängd	234 mm
brinntid	1 - 14 h
totalhöjd	233 mm
ljusflöde	400 - 4000 lm
Antal ingående batterier	1
Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 67
total bredd	88 mm
Batterispänning	11,1 V
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Strålkastare

Tillbehör

Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 7	081434 7
Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 5	081434 5
Laddare Typ CHARGER	081456 CHARGER
Litiumjonbatteri batterikapacitet 4400 mAh	081431 4400
Ersättningslins med tätning Typ 2	081454 2
Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 6	081434 6