

Garant**Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 200****Beställningsdata**

Ordernummer	081441 200
GTIN	4062406232900
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Batteridrivna LED-arbetsbelysning i smalt och robust utförande med mångsidiga användningsalternativ. Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.

- **Huvudljuset är dimbart i steg från 10 till 100 %.**
- **Integrerad spotlightfunktion.**
- **Flexibel användning tack vare den 180° svängbara magnetfoten och den fäll- och vridbara upphängningskroken.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-laddningskabel och nätadapter.

OBS!:

För montering på Easyfix perforerade paneler måste grundplatta 955820 storlek 2 beställas samtidigt.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Antal ingående batterier	1
vikt	157 g
ljusflöde	20 - 200 lm
Energiförsörjning	Batteridriven
IP-skyddsklass	IP 65
Batterispänning	3,7 V
ATEX-zon	ingen
total bredd	39 mm
batterikapacitet	1,2 Ah
brinntid	2 - 20 h
Belysning	LED-modul
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

USB-laddare Typ CABLE	081432 CABLE
Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 1	081434 1
Litiumjonbatteri batterikapacitet 1200 mAh	081431 1200
USB-laddare Typ CHARGER	081432 CHARGER