

**Garant****Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 500****Beställningsdata**

Ordernummer	081442 500
GTIN	4062406236113
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

Batteridrivna LED-arbetsbelysning i smalt och robust utförande med mångsidiga användningsalternativ. Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.

- **Huvudljuset är dimbart i steg från 10 till 100 %.**
- **Integrerad spotlightfunktion.**
- **Flexibel användning tack vare den 180° svängbara magnetfoten och den fäll- och vridbara upphängningskroken.**

Laddstationen är kompatibel med GARANT easyFix-systemet. Okomplicerad laddning, ständigt klar att använda.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive USB-C-laddningskabel och nätadapter.

**OBS!:**

För montering på Easyfix perforerade paneler måste grundplatta 955820 storlek 2 beställas samtidigt.

## Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 65
Belysning	LED-modul
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
total bredd	47 mm
Batterispänning	3,7 V
ljusflöde	50 - 500 lm
brinntid	2 - 20 h
batterikapacitet	3 Ah
vikt	257 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totallängd	230 mm
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning

## Tillbehör

USB-laddare Typ CABLE	081432 CABLE
Litiumjonbatteri batterikapacitet 3000 mAh	081431 3000
USB-laddare Typ CHARGER	081432 CHARGER
Reservdelar sladdlösa strålkastare Typ 2	081434 2
LaddstationEasy Fix Typ 500	081453 500