



Enhandsmanövrerad rörbocktång med 7 schabloner, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	821160 1
GTIN	4062406237516
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Rörbocktång med kuggstångsmekanism och halksäkert gummihandtag. Schabloner sticks fast på verktyget. För varje rördiameter behövs en särskild schablon och mothållsbacken ställs in på passande diameter utan verktyg.

Användningsdata:

För **kopparrör, kompositrör** med eller utan mantel från 10 till 22 mm.

leveransinnehåll:

Vardera 1 schablon: Storlek 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

Rörbockare: 1 st.

plastlåda (LxBxH): 390x318x114 mm

Teknisk beskrivning

Antal rörbockare	1
Antal schabloner	7
Antal mothållsback	1
Produktslag	Bockningsapparat

