


**HOLEX****Rörbockare för kopparrör, för rörtter-Ø: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	821310 15
GTIN	4062406237578
Artikelklass	82A

**Beskrivning****Utförande:**

Bockningsvinkel upp till 180° med minsta möjliga radie utan att röret deformeras.

Bockningssegment med gradinställning.

Lätt utförande för arbete som inte trötter. Halksäkert handtag.

**Användningsdata:**

För bockning av mjuka kopparrör. Eftersom verktyget även kan placeras mitt på röret kan motböjar i alla riktningar skapas utan övergångar eller mellanrum.

**Teknisk beskrivning**

centrumradie	54 mm
för rörtter-Ø	15 mm
maximal bockningsvinkel	180 grad
Produktslag	Bockningsapparat