



Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
avläsning	0,01 mm
Mättrummans \emptyset	20,5 mm
spindel- \emptyset	6,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Norm	DIN 863
Känselvred	ja
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25