



## Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.**

#### leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Kalibrering	B2
mätområde	25 - 50 mm
Mättrummans Ø	20,5 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Känselvred	ja
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------