



Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm



Beställningsdata

Ordernummer	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
Kalibrering	B2
Mättrummans Ø	20,5 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	6,5 mm
mätområde	50 - 75 mm
Norm	DIN 863
Känselvred	ja

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------