



Bygelmikrometer med delmättytor och icke roterande spindel, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med stora härdade mättallrikar. Smidd och lackerad bygel.
Utförande med icke roterande spindel.

Användningsdata:

För mätning av tandbredden på cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,8.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mättallrikens \emptyset	19,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
spindel- \emptyset	8 mm
mätområde	0 - 25 mm
parallellitet för mätytorna	5 μ m
spindelindelning	0,5 mm
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100