

Garant**Gängsnitt, G: G2****Beställningsdata**

Ordernummer	142050 G2
GTIN	4062406235994
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 59,6 mm

Utvändig Ø: 105 mm

höjd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	105 mm
Varvper tum	11
gänga	G2
Skärriktning	Höger

höjd	22 mm
Gäng-Ø	59,6 mm
Toleransklass	A
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		