

Garant**Polygriptång med fininställning, svart, totallängd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706001 250
GTIN	4062406238988
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående led med skydd mot klämskador. **Finjustering av spärrläget** genom att trycka på en fjäderbelastad knapp, som också möjliggör snabb justering direkt på arbetsstycket. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande. Dessutom motroterande kuggar bak i käften för aggressivt grepp. Manganfosfaterad yta, polerade käftar. Ergonomiskt utformade skänklar med halkskyddande plastöverdrag.

Norm:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

spännvidd för sexkant	46 mm
totallängd	250 mm
antal spärrlägen för fininställning	25
gripvidd för rör	2 tum
Yta	manganfosfaterad, polerade käftar
Norm	DIN ISO 8976
backarnas utförande	Räfflade käftar med rörurtag
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej

Snabbinställning	ja
Fininställning av spärrlägen möjlig	ja
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång