

**Garant****Elektroniktångsatser 4 delar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700161 4
GTIN	4062406239213
Artikelklass	71A

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsstansad, båda tångdelarna är exakt sammanfogade med hjälp av omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor. Klipptångerna har ett lätt klippande snitt. Med öppningsfjäder för enkel hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande plast. **ESD-lämplig.**

**Material:**

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

**leveransinnehåll:**

- 1 elektroniksidavbitare nr 726682  
(smalt huvud – 9,5 mm): storlek 130
- 1 elektroniknedavbitare nr 726702  
( normalt huvud – 13,5 mm): Storlek 135
- 1 elektronikplattång nr 727142: Storlek 145
- 1 elektronikspetstång nr 727162: Storlek 155

**Teknisk beskrivning**

Antal tänger	4
--------------	---

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Produktslag	Multifunktionstång

---

## Tillbehör

Elektronikflacktång totallängd 135 mm	727142 135
Elektroniksidavbitare smalt utförande totallängd 130 mm	726682 130
Elektroniksidavbitare, rent snitt, kraftigare skär totallängd 135 mm	726702 135