

Garant**Elektroniksidavbitare smalt utförande, KW, totallängd: 130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726682 130
GTIN	4062406239220
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt.

Med retur fjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material. **ESD-lämplig**.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,8 mm
totallängd	130 mm
skärlängd	8 mm
huvudbredd	9,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat
Produktnamnsattribut	KW

med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång