

Garant

**Skiv-/kapfräs med gänga HSS bredd ap= 1,5 mm, Ø D / Antal skäreppar Z:
63/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.
Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringräthet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	63 mm
Antal skär Z	4
Ø D ₂	29 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Passande vändskär	XC.. 1113
Fästgänga M	M16
maximalt inskärsdjup a _{e max}	15,75 mm
Total längd L _{tot} för a _p 2,2 mm	40 mm
Total längd L _{tot} för a _p 1,5 mm	33,4 mm
Bredd a _p	1,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar