

Garant**Skiv-/kapfräs med gänga HSS bredd ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Skär-Ø D _c	50 mm
Fästgंगा M	M12

Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	12,75 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Bredd a_p	1,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar