

Garant**Skiv-/kapfräs med gänga HSS bredd $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	15,75 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Antal skär Z	4
Ø D ₂	29 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Fästgänga M	M16
Total längd L _{tot} för a _p 1,5 mm	33,4 mm
Skär-Ø D _c	63 mm
Bredd a _p	1,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar