

**Garant****Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd  $a_p= 2,2$  mm,  $\varnothing D: 63/4$ mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Speciellt för användning i djupa hålrum.

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeter Noggrannhet rekommenderas HSS-blad.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Fästgंगा M	M16
Total längd $L_{tot}$ för $a_p 2,2$ mm	40 mm

Total längd $L_{\text{tot}}$ för $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Skär- $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm
Bredd $a_p$	2,2 mm
Skaftutförande	med gänga
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar