


Garant**CNMG 120404, Sort: HB730-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB730-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Beläggning	Nano-PVD
Skärhastighet v_c primär användning	35 - 230 m/min
Antal byten/skär	4
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	XUM

Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning