

Garant**Anslagsdämpare med fjäder VDI, Skaftdiameter D1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319777 40
GTIN	4062406239817
Artikelklass	31V

Beskrivning**Användningsdata:****VDI-variant** primärt för skivrevolver.

Robust stånganslag med dämpning, anslagsbrickan slipad. Dämpningskompensation högst 3 mm.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
längd L	78 mm
Skaftdiameter D ₁	40 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø D ₃	83 mm
Produktslag	Anslagsdämpare