

Garant**Anslagsdämpare med fjäder VDI, Skaftdiameter D1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319777 30
GTIN	4062406239800
Artikelklass	31V

Beskrivning**Användningsdata:**

Robust stånganslag med dämpning, anslagsbrickan slipad. Dämpningskompensation högst 3 mm.

VDI-variant primärt för skivrevolver.

Teknisk beskrivning

längd L	75 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Ø D ₃	68 mm
Ø D ₂	35 mm
Skaftdiameter D ₁	30 mm
Produktslag	Anslagsdämpare